

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/korek-naturalny-obrotowy-10cm-remsport-p-5002.html>



Korek naturalny obrotowy 10cm REMSPORT

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REM00967
Kod EAN	5905342650140
Producent	Remsport

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Korek naturalny obrotowy o długości 10cm, wyprodukowany w UE dla firmy **REMSPORT**, jest to model Roto Cork 10cm (numer katalogowy REM00967).



Roto Cork 10cm to wałek obrotowy służący do dokładnego wcierania smarów w płynie, w proszku, w paście, w spray czyli wszędzie tam gdzie występuje aplikacja smarów na zimno (smarowanie na zimno) lub smarowanie zawodnicze czyli wcieranie smarów typu FP4. Ważna uwaga: bardzo mały docisk korka, prędkość obrotowa do 1000 obr/min. Przykładowe mocowanie szczotki w uchwycie (na zdjęciu szczotka i uchwyt niemieckiej firmy KUNZMANN).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Akcesoria dodatkowe znajdziecie wszystkie akcesoria kompatybilne z tą szczotką obrotową.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna wałka obrotowego:

Włosie: **Korek Naturalny**
Szerokość: **10cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



