

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/pilnik-diamentowy-110mm-k220-kunzmann-p-2805.html>



## Pilnik diamentowy 110mm K220 KUNZMANN

Cena	<b>173,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>3224</b>
Producent	<b>Kunzmann</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Pilnik diamentowy zwany popularnie "diamentem", produkt niemieckiej firmy **KUNZMANN**, jest to model Grinding Diamond Coarse K220 (numer katalogowy 3224).

Pilnik diamentowy Grinding Diamond Coarse K220, (gradacja 220 mesh, 60 micron) i długości 110 mm, służy do finalnego wykończenia krawędzi (wypolerowania) i stosowany jest szeroko w procesie ostrzenia krawędzi, głównie w wykończeniu finalnym.

### **PAMIĘTAJ OSTRA KRAWĘDŹ TO PODSTAWA CARVINGU**

Obudowa "diamentu" w kolorze czarnym, wykonana z twardego tworzywa sztucznego przez co pilnik diamentowy jest sztywny i nie wpada w rezonans podczas szlifowania krawędzi. Najlepszy rezultat polerowania krawędzi, osiągniemy stosując stopniowanie narzędzia, zawsze zaczynając od najgrubszego (gradacja) np. najpierw K220, później K325 itd.

Proszę pamiętać o nawilżaniu pilnika diamentowego podczas pracy, najlepiej roztworem woda/alkohol w proporcji 1:1 oraz o wyczyszczeniu go po skończonej pracy. Wymienione zabiegi przyczynią się do przedłużenia trwałości pilnika diamentowego.

Seria pilników diamentowych **Grinding Diamond** liczy sobie cztery "diamenty" o gradacji:

- [K220 Extra Coarse](#) (kolor czarny),
- [K325 Coarse](#) (kolor niebieski),
- [K600 Fine](#) (kolor czerwony),
- [K1200 Extra Fine](#) (kolor zielony).



**DMT**  
THE LEADER IN DIAMOND SHARPENING™  
DMT DIAMOND GRIT SIZE - COLOR CODING

- 
**Extreme repair of a very damaged edge.**  
**SILVER (XX) Diamond • Extra-Extra Coarse**  
 • 120 mesh, 120 micron
- 
**Fix and restore a damaged edge.**  
**BLACK (X) Diamond • Extra Coarse**  
 • 220 mesh, 60 micron
- 
**Quickly sharpen a neglected edge.**  
**BLUE (C) Diamond • Coarse**  
 • 325 mesh, 45 micron
- 
**Put a keen edge on a maintained tool.**  
**RED (F) Diamond • Fine**  
 • 600 mesh, 25 micron
- 
**Sharpen to a razor edge.**  
**GREEN (E) Diamond • Extra Fine**  
 • 1200 mesh, 9 micron
- 
**Start a polished and refined edge.**  
**WHITE (CER) Ceramic**  
 • 2200 mesh, 7 micron
- 
**Extra fine polish to an extreme edge.**  
**TAN (EE) Diamond • Extra-Extra Fine**  
 • 8000 mesh, 3 micron

If you need help with your selection, call us at  
 1-800-666-4368 or visit our website [www.dmtsharp.com](http://www.dmtsharp.com)  
**DIAMOND MACHINING TECHNOLOGY**  
©2007 DMT®

Po polerowaniu pilnikiem diamentowym, nie musimy ściągać tzw. "drotu" powstałego po ostrzeniu. Pilnik ten może być stosowany jako pojedyncze ręczne narzędzie lub jako wkład do ostrzałki, kątownika lub prawidła.

#### Specyfikacja techniczna pilnika diamentowego:

Obudowa pilnika: **Tworzywo Sztuczne**

Gradacja pilnika: **K220 Coarse**

Szerokość pilnika: **22mm**

Długość pilnika: **110mm**